



## TECHNIMAX AS1

Leistungsstarker Akkusauger für den privaten Gebrauch

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588070400	0000/7040	4.67 kg	2.2 kg	25.70 x 110.00 x 24.50 cm	71.20 x 16.00 x 28.50 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Langlebiger, bürstenloser Motor mit starker Saugleistung

Standfuß/Wandhalter mit Ladefunktion

Universell einsetzbar dank vielfältigem Zubehör

Touchdisplay mit Anzeige der Restakkukapazität

Breite Motorbürste mit LED Beleuchtung

Allergikerfreundlich durch HEPA 13 Filter

Wechselbarer Akku mit bis zu 60 min Laufzeit

Leichtes Handstück mit nur 1,4 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 15 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 40 - 60 %

### BRICKFOX

Betriebsart : Akku

### REINIGUNGSEIGENSCHAFTEN

Saugleistung : Bis zu 300 W

Saugleistung (Druckdifferenz) : Bis zu 25000 Pa

Leistungsstufen : Eco, Normal, Turbo und Automatikmodus

Filtertyp : HEPA 13 (>99,95%)

Staubbehälter : 0.8 l

Geräuschpegel : 60 - 78 dB

Bürstenloser Motor : Ja

Breite der Hauptbürste : 210 mm

Drehzahl der Hauptbürste : 8000 r/min

Drehzahl des Motors : 120000 r/min

### BILDSCHIRM

Touch : Ja

### STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit : 16 - 60 min

Akkuaufladezeit : Bis zu 360 min

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 28,8 V, 2.500 mAh und 72 Wh

Netzteil Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil Nennspannung : 220 - 240 V

Netzteil : DC 36 V / 0,5 A / 18 W

Netzteilart : extern

Nennleistung : 300 W

### LIEFERUMFANG

TECHNIMAX AS1, Kurzanleitung, Netzteil, Wandhalterung, Standfuß, 4x HEPA 13 Filter, flexibler Saugschlauch (33-90cm), Fugendüse, 2in1-Düse