



## TECHNIMAX AS7

Leistungsstarker Akkusauger für den privaten Gebrauch

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588070417	0000/7041	5.84 kg	2.5 kg	24.00 x 112.60 x 23.00 cm	30.50 x 69.50 x 17.80 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Langlebiger, bürstenloser Motor mit starker Saugleistung

Standfuß/Wandhalter mit Ladefunktion

Universell einsetzbar dank vielfältigem Zubehör

Touchdisplay mit Anzeige der Restakkukapazität

Breite Motorbürste mit LED Beleuchtung

Allergikerfreundlich durch HEPA 13 Filter

Wechselbarer Akku mit bis zu 60 min Laufzeit

Leichtes Handstück mit nur 1,6 kg

Knickbares Saugrohr für noch mehr Erreichbarkeit

Wischfunktion

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 15 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 40 - 60 %

### REINIGUNGSEIGENSCHAFTEN

Saugleistung : Bis zu 380 W

Saugleistung (Druckdifferenz) : Bis zu 26000 Pa

Leistungsstufen : Eco, Normal, Turbo

Filtertyp : HEPA 13 (>99,95%)

Staubbehälter : 0.6 l

Geräuschpegel : 65 - 75 dB

Bürstenloser Motor : Ja

Breite der Hauptbürste : 210 mm

Drehzahl der Hauptbürste : 6000 r/min

Drehzahl des Motors : 125000 r/min

Breite des Wischers : 24 mm

Wischfunktion : Ja

Wassertank : 0.2 l

### BILDSCHIRM

Touch : Ja

### STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit : 13 - 60 min

Akkuaufladezeit : Bis zu 300 min

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 25,2 V, 2.500 mAh und 63 Wh

Netzteil : DC 31 V / 0,5 A / 15,5 W (Kabellänge 150 cm)

Nennleistung : 380 W

Netzteil Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil Nennspannung : 220 - 240 V

Netzteilart : extern

### LIEFERUMFANG

TECHNIMAX AS7, Kurzanleitung, Netzteil, Wandhalterung, Standfuß, HEPA 13 Filter, flexibler Saugschlauch (33-90cm), Fugendüse, 2in1-Düse, Bodenwischer