

## EKR10M\_230V

Elektrokabel Aufroller 10lfm

- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- stabiles Kunststoffgehäuse
- standardmäßig 10m +1m Kabel
- rücksetzbarer thermischer Überlastschutz 56°C +/- 5°C
- max. Belastung aufgerollt / abgerollt 1500W / 3200W

Lieferumfang: Wandhalterung



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# EKR10M\_230V

Elektrokabel Aufroller 10lfm



## Technische Details

Schutzklasse	IP20	Aufstellmaß in mm	330x160x260
Kabelmaterial	H05VV-F3G1.5	Kabellänge in m	10m+1m
Bruttogewicht in kg	3,600	Nettogewicht in kg	3,400
Verpackungsbreite in mm	150	Verpackungslänge in mm	340
Verpackungshöhe in mm	300	EAN Code	9120058377747

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**