

HOB310ECO_230V

Abricht-Dickenhobelmaschine

- leichtgängige zentrale Höhenverstellung des Dickenhobeltisches inkl. Zählwerk
- nachschärfbare Streifenmesser
- spiralverzahnte Einzugswalze
- Abrichtanschlag schwenkbar
- einfaches Umrüsten (gesamter Abrichttisch lässt sich hochklappen)

Lieferumfang: Abrichtanschlag, Hobelmesser montiert, Messereinstellehre, Montagewerkzeug, Schiebeholz

optional: Langlochbohrvorrichtung_HOB310ECOLL, Magneteinstellehre, Gleitmittel, Absaugung



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

HOB310ECO_230V

Abricht-Dickenhobelmaschine



Technische Details

Abricht Tischgröße in mm	1285 x 310
Abrichten max. Spanabnahme in mm	3
Schwenkbereich Abrichtanschlag	0- 45°
Spannung	230 V / 50Hz
Absauganschluss in mm	Ø 100
Dickenhobel Tischgröße in mm	545 x 308
Durchlasshöhe in mm	225
Hobelwellendrehzahl in min-1	5500
Schall-Leistungspegel in dB(A)	103
Bruttogewicht in kg	206
Verpackungsbreite in mm	565
Verpackungshöhe in mm	960

Abrichten Tischhöhe in mm	852
Abrichtanschlag in mm	1100 x 150
Motorleistung S1 in W	2200
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Aufstellmaß in mm	1285 x 750 x 1000
Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	4
Hobelwellendurchmesser in mm	Ø 70
Hobelmesseranzahl	3
Schall-Druckpegel in dB(A)	89,5
Nettogewicht in kg	179,500
Verpackungslänge in mm	1.320
EAN Code	9120058379314

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**