

## RBM1500

Rohrbiegemaschine

- Gerät zum Biegen von Rund.(max. Ø38mm)- sowie Vierkantrohren (max. 40mm) mit einer Rohrwandstärke bis zu 2mm (Baustahl)
- ausgerüstet mit langer Handkurbel zur optimalen Kraftübertragung
- vier unterschiedliche Arbeitsposition für angepasste Biegeradien
- robuste Stahlkonstruktion
- Bohrungen für die Fixierung auf einer Werkbank vorhanden

**Lieferumfang:** obere und untere Rollen (1 Satz für Rundrohre (3), und 1 Satz für Vierkantrohre (3)), Handkurbel



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# RBM1500

Rohrbiegemaschine



## Technische Details

Aufstellmaß in mm	490 x 330 x 330
max. Vierkant LxH in mm	40 x 40
max. Biegewinkel	0-360°
Nettogewicht in kg	28
Verpackungslänge in mm	560
EAN Code	9120058378676

max. Rundstahl-Ø in mm	38
max. Wandstärke Profilmaterial in mm	2
Bruttogewicht in kg	30
Verpackungsbreite in mm	285
Verpackungshöhe in mm	410

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**