

## RWH400

Rangierwagenheber 4.0T

- Top-Verarbeitung und hohe Sicherheit
- Kraftübertragung zum Ventil durch stabiles Kardan-Kreuzgelenk
- Sicherung des Handhebels durch Nut und Rändelschraube in der Aufnahme



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# RWH400

Rangierwagenheber 4.0T



## Technische Details

Aufstellmaß in mm	765 x 360 x 170
Hubbereich in mm	105 - 515
Bruttogewicht in kg	47,350
Verpackungsbreite in mm	415
Verpackungshöhe in mm	195

Hubkraft in kg	4000
Rollendurchmesser in mm	Ø83 x 50 / Ø65 x 30
Nettogewicht in kg	45,500
Verpackungslänge in mm	840
EAN Code	9120058378706

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**