

SKM470S

manuelle Sickenmaschine

- stabile Konstruktion
- geeignet für die Herstellung verschiedener Rohrverbindungen
- inkl. 6 verschiedener Sickenwalzen

- max. Materialdicken
Weichstahl: 0,8 mm
Edelstahl: 0,5 mm
kalt gewaltes Stahl: 0,6 mm
Aluminium: 1,3 mm
Messing weich: 1,1 mm
Messing 1/2 hart: 0,7 mm
Bronze: 0,8 mm
Kupfer weich: 1,1 mm
Kupfer hart: 0,8 mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

SKM470S

manuelle Sickenmaschine

Technische Details

Aufstellmaß in mm	760x410x1120
Walzenabstand in mm	50
Nettogewicht in kg	37,100
Verpackungslänge in mm	730
EAN Code	9120058376337

max. Arbeitstiefe in mm	470
Bruttogewicht in kg	39,500
Verpackungsbreite in mm	270
Verpackungshöhe in mm	130

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**