

TKS500S_400V

Tischkreissäge

- robuste Tischkreissäge, ideal für den Einsatz auf der Baustelle
- große Schnitthöhe von 150 mm dank 500 mm HW-Sägeblatt
- Grundrahmen mit Tischverlängerung (klappbar)
- leistungsstarker 4,2 kW Motor
- Querschneidlehre mit integrierter Keilschneidlehre + Parallelanschlag/Längsanschlag
- Transporteinrichtung (Griffe und Räder)

Lieferumfang: 1x Hartmetall-Sägeblatt \varnothing 500 x 30 x 4 (44T), Schiebstock, Schiebehholz, Werkzeug zum Sägeblattwechsel, CEE-Stecker mit Phasenwender



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

TKS500S_400V

Tischkreissäge



Technische Details

Motorleistung S6 in W	4200	Spannung	400 V / (50Hz)
Tischgröße in mm	1000 x 660	Tischhöhe in mm	850
Tischverlängerung in mm	800 x 400	Aufstellmaß in mm	1075 x 790 x 1035
Absauganschluss in mm	ø 100	max. Schnitthöhe 90° in mm	150
Schnittbreite am Parallelanschlag in mm	310	Sägeblatt (/Bohrung) in mm	500 /(30)
Sägeblatt Drehzahl in min-1	2800	Schall-Leistungspegel in dB(A)	110
Bruttogewicht in kg	119	Nettogewicht in kg	96
Verpackungsbreite in mm	825	Verpackungslänge in mm	1.285
Verpackungshöhe in mm	610	EAN Code	9120058378188

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**