

WHL1200

Werkbank mit Hängeschränk und Lochwand



- robuste Werkbank
- Arbeitsplatte aus Gummibaum
- federgedämpfte Läden im Hängeschränk
- abschließbare Läden
- Tischhöhe: 840mm
- Gesamtdimension: 1200x600x<2060mm
- max. Beladung große Lade: 30kg
- max. Beladung kleine Lade: 25kg
- max. Beladung Hängeschränk: 32kg
- Dimension große Lade: 900x400x730mm
- Dimension kleine Lade: 440x400x120mm
- max. Beladung Zwischenfächer Hängeschränk: 8kg
- 2 Lochwände (L=1200mm H = 730mm Dicke=20mm),
Quadratisches Loch (9x9mm), Lochabstand 38mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WHL1200

Werkbank mit Hängeschränk und Lochwand



Technische Details

Tischhöhe in mm	840	Aufstellmaß in mm	1200x600x<2060
max. Ladenlast in kg	25/30	Laden Maße in mm	900x400x120 (klein) 440x400x120 (groß)
Bruttogewicht in kg	82	Nettogewicht in kg	72,800
Verpackungsbreite in mm	650	Verpackungslänge in mm	1.250
Verpackungshöhe in mm	200	EAN Code	9120058378041

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**