

## WP30ECO

Werkstattpresse 30 Tonnen

- inklusive Manometer zur Druckkraftanzeige
- robuster einstufiger Hydraulikzylinder
- automatischer Kolbenrückzug
- Auflagetisch höhenverstellbar
- inkl. Drucklufteinheit mit 1/4" Anschluss und Arbeitsdruck von 7,5-8,5 bar
- Druckplatte: 230 x 80 x 28 mm



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# WP30ECO

Werkstattpresse 30 Tonnen



## Technische Details

Bettbreite in mm	605
Pressdruck in t	30
Aufstellmaß in mm	930 x 700 x 1865
Bruttogewicht in kg	137
Verpackungsbreite in mm	330
Verpackungshöhe in mm	350

Arbeitsbereich in mm	30 - 1045
Hub in mm	162
Schall-Druckpegel in dB(A)	<70
Nettogewicht in kg	123,180
Verpackungslänge in mm	1.660
EAN Code	9120058379130

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**