

WP50ECO

Werkstattpresse 50 Tonnen

- geeignet zum Pressen, Ausrichten und Biegen
- inklusive Manometer zur Druckkraftanzeige
- robuster einstufiger pneumatischer Hydraulikzylinder
- automatischer Kolbenrückzug
- Auflagetisch höhenverstellbar
- der ideale Werkstatthelfer für Reparatur- und Montagearbeiten
- Pressdruck manuell oder pneumatisch regelbar
- inkl. Drucklufteinheit mit 1/4" Anschluss und Arbeitsdruck von 7,5-8,5 bar
- Druckplatte: 290 x 130 x 125 mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WP50ECO

Werkstattpresse 50 Tonnen



Technische Details

Aufstellmaß in mm	1330 x 850 x 1750
Pressdruck in t	50
Arbeitsbereich in mm	75 - 1125
Bruttogewicht in kg	270
Verpackungsbreite in mm	310
Verpackungshöhe in mm	1.910

Bettbreite in mm	700
Hub in mm	200
Schall-Druckpegel in dB(A)	<70
Nettogewicht in kg	246,300
Verpackungslänge in mm	970
EAN Code	9120058379147

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**