

WP75ECO

Werkstattpresse 75 Tonnen

- geeignet zum Pressen, Ausrichten und Biegen
- inklusive Manometer zur Druckkraftanzeige
- robuster einstufiger pneumatischer Hydraulikzylinder
- automatischer Kolbenrückzug
- Auflagetisch höhenverstellbar
- der ideale Werkstatthelfer für Reparatur- und Montagearbeiten
- Pressdruck manuell oder pneumatisch regelbar
- inkl. Drucklufteinheit mit 1/4" Anschluss und Arbeitsdruck von 7,5-8,5 bar
- Druckplatte: 290 x 130 x 125 mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WP75ECO

Werkstattpresse 75 Tonnen



Technische Details

Aufstellmaß in mm	1330 x 850 x 1940
Arbeitsbereich in mm	255 - 1155
Hub in mm	250
Bruttogewicht in kg	310,500
Verpackungsbreite in mm	310
Verpackungshöhe in mm	2.130

Bettbreite in mm	700
Pressdruck in t	75
Schall-Druckpegel in dB(A)	<70
Nettogewicht in kg	284,300
Verpackungslänge in mm	970
EAN Code	9120058379154

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**