

KAM65PRO_230V

mobile Kantenanleimmaschine



- Industriequalität
- handliches, mobiles Kantenanleimgerät
- ideal für den Montagegebrauch oder in Werkstätten
- Display zur Temperaturkontrolle
- leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebgranulat
- Kurze Aufwärmzeit (4 Minuten)
- gleichmäßiger Leimauftrag
- Vorleimen der Kanten möglich, für Eckverbindungen
- Vorschub stufenlos regelbar
- Innenradius min. 25 mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

KAM65PRO_230V

mobile Kantenanleimmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	855
Spannung	230V / 50Hz
Aufstellmaß in mm	340 x 300 x 350
Kantendicke in mm	0,4 - 3
Aufwärmzeit	4 min
min. Innenkurvenradius in mm	25
Bruttogewicht in kg	9
Verpackungsbreite in mm	430
EAN Code	9120058373787

Vorschubgeschwindigkeit	2 - 6 m/min
Kabellänge	5 m
Gabelabmessungen in mm	5
Kantenbreite in mm	10 - 65
Betriebstemperatur in °C	125- 200°C
Nettogewicht in kg	8,800
Verpackungshöhe in mm	510
Verpackungslänge in mm	460

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**