



HERVORRAGENDES STEREO



DIE NEUE WS-SERIE

Die OM SYSTEM WS Serie ist ein kompaktes und vielseitiges Stereo-Sprachaufzeichnungsgerät, das sich perfekt unterwegs für die Aufnahme von persönlichen Notizen und Gesprächen eignet. Durch ihr innovatives Design und ihre fortschrittliche Technologie sind sie für Studenten und Profis gleichermaßen geeignet und gewährleisten jederzeit hochwertige Aufnahmen.

EIGENSCHAFTEN

Beeindruckende Reihe von Wiedergabefunktionen zur Unterstützung des Hörens und Lernens	Benutzerfreundlichkeit für einfache Nutzung
Hochwertige Aufnahme ohne Nebengeräusche	Zusätzliche PCM-Aufnahmefunktion für noch klarere Aufnahmen

Weitere Eigenschaften:

- Multifunktions-Stereorecorder
- Echtes Stereomikrofon-System
- Einfacher Modus
- Stereo-Recorder
- 7 Aufnahmesituationen
- Kalendersuche
- Voice Balancer
- Rauschunterdrückung
- Lowcut-Filter
- Integrierter Standfuß

SPEZIFIKATIONEN

WS SERIES

MODELLNAME	WS-882	WS-883
MIKROFON	2 hochwertige Stereo-Mikrofone (direktional)	
GEHÄUSEFARBE	Silber	Schwarz
INTERNER SPEICHER	4 GB	8 GB
EXTERNER SPEICHER	Micro-SD/Micro-SDHC-Karte (bis zu 32 GB)	
AUFNAHMEMODUS	[MP3] 128 kbit/s/44,1 kHz Sampling stereo 64 kbit/s/44,1 kHz Sampling mono 8 kbit/s/11,025 kHz Sampling mono [PCM] 22,05 kHz Sampling 16 Bit mono	
MAXIMALE AUFNAHMEZEIT	Bis zu 1040 Std.*	Bis zu 2080 Std.*
LADEFUNKTION	Nein	Ja
LIEFERUMFANG	2x Alkaline-Batterien	2 Ni-MH-Akkus (AAA)
AKKU-LEBENSDAUER	Bis zu 110 Std.**	
PC-SCHNITTSTELLE	USB 2.0-Hochgeschwindigkeits-Massenspeicherklasse	
PC-ANSCHLUSS	direkte Verbindung über integrierten USB-Stick	
LAUTSPRECHER	Eingebauter runder Dynamiklautsprecher Ø 20 mm, max. Arbeitsleistung: 250 mW	
KOPFHÖRERBUCHSE	Ø 3,5 mm, Impedanz: 8 Ω oder mehr	
MIKROFONBUCHSE	Ø 3,5 mm, Impedanz: 2 kΩ	
FREQUENZGANG ÜBER EINGEBAUTES MIKROFON	70 Hz ~ 17 000 Hz ※Die Obergrenze des Frequenzgangs wird durch den Aufnahmemodus während der Aufnahme im MP3-Format festgelegt.	
FREQUENZGANG ÜBER MIC-BUCHSE	[MP3] 128 kbit/s: 40 Hz ~ 17 000 Hz 64 kbit/s mono: 40 Hz ~ 15 000 Hz 8 kbit/s mono: 40 Hz ~ 3 500 Hz [PCM] 40 Hz ~ 11 000 Hz	
FREQUENZGANG WÄHREND DER WIEDERGABE	30 Hz ~ 20 000 Hz ※Die Obergrenze des Frequenzgangs wird durch den Aufnahmemodus während der Aufnahme im MP3-Format festgelegt.	
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME	Windows 8.1/10/11 macOS 10.12 bis 10.15/macOS 11/macOS 12/macOS 13	
ABMESSUNGEN	111,5 mm x 39 mm x 18 mm	
GEWICHT	77 g	
AUFNAHMEPEGEL	Hoch/Niedrig/Intelligent Auto	
AUFNAHMESITUATIONEN	Diktat, Meeting, Konferenz, Duplizieren (Timer und Auto Divide), Telefonaufzeichnung	
WEITERE AUFNAHMEOPTIONEN	Low-Cut-Filter, Sprachsteuerung (VCVA), Voice Sync, bis zu 99 Indexmarken pro Datei	
PLAYBACK FILTERS	Rauschunterdrückung, Voice Balancer	
WIEDERGABEFUNKTIONEN	Stimmenänderung, Wiedergabegeschwindigkeit, Shadowing, Zufällig, Wiederholen	
DATENORGANISATIONEN	Mehrere Ordneroptionen + Kalendersuchfunktion	

* Abhängig vom Aufnahmeformat ** Basierend auf der Verwendung von Alkaline-Batterien

Um mehr über OM SYSTEM- und Olympus-Produkte zu erfahren, besuche explore.omsystem.com

* Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbilds sind ohne Vorankündigung und Verpflichtung seitens des Herstellers vorbehalten.

* Die hierin gedruckten Farben weichen möglicherweise von den tatsächlichen Farben des Produkts ab.

* Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken und/oder Marken der jeweiligen Eigentümer.

* Die vorliegenden Daten entsprechen dem Stand vom März 2023. © 2023 OM Digital Solutions

