



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Wiser Nabe
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Wiser
Typnummer	W50150
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossene Rollladen-Steuerung

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Jalousieaktor
Art des Produkts	Modul
Typ der Technologie	Elektronisch
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstrom	4 A
Standby-Verbrauch	Max. 0,3 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Dunkelgrau
Art der Oberfläche	Matt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl von Ausgängen	1
Kontrolltyp	Fernsteuerung über Doppel-Hilfstaster Fernsteuerung Wiser App Geräteprogrammierung
Software-Name	Wiser App: Geräte-Firmware aktualisieren Wiser App: Einstellung der Jalousiebewegungszeit
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee: <15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen	Wiser Home Touch Wiser App Apple iOS 10.3 oder höher Wiser App Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
Angeschlossene Hilfsgeräte	Unbegrenzte Anzahl von Doppel-Drucktastern, Entfernung: 50 m
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für starr Kabel 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für robust verdreht Kabel
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Installationsbox Wand
Montage des Produkts	Bündig
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	7,500 cm
VPE 1 Gewicht	116,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,796 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------