



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Dimmer

Zusatzmerkmale

Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home
Art des Produkts	Modul
Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Dimmertyp	Universal
Lasttyp	LED-Lampe: 5 - 100 VA bei 230 V AC (RC LED Mode) LED-Lampe: 5 - 20 VA bei 230 V AC (RL-LED-Modus) Glühlampe: 14 - 200 W bei 230 V AC Halogenlampe: 14 - 150 W bei 230 V AC NS Halogenlampen: 14 - 200 VA bei 12 V AC (elektronischer Transformator) NS Halogenlampen: 14 - 150 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator)
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Standby-Verbrauch	Max. 0,4 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Schutzart	Überhitzungsschutz Kurzschlusschutz Automatischer Überlastungsschutz
Farbe	Dunkelgrau
Art der Oberfläche	Matt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl von Ausgängen	1
Kontrolltyp	Lokale Kontrolle Dimmsteuerung auf/ab Lokale Kontrolle automatische Lasterkennung Fernsteuerung über Hilfstaster EIN/AUS Fernsteuerung über Hilfstaster Dimmsteuerung auf/ab Fernsteuerung Wiser App EIN/AUS Fernsteuerung Wiser App Dimmsteuerung auf/ab Fernsteuerung Wiser App Geräteprogrammierung
Software-Name	Wiser App: Dimmbereichssteuerung Wiser App: Nachlaufsteuerung Wiser App: Programmierung der Schaltzeit Wiser App: Timer-Modus aktivieren Wiser App: Verwaltung des Dimmmodus Wiser App: Einschalthelligkeit/Speicherfunktion aktivieren Wiser App: Timer-Modus/Nachlaufzeit aktivieren Wiser App: Geräte-Firmware aktualisieren Wiser App: Laststeuerung
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee: <15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Systemanforderungen	Wiser Home Touch Wiser App

Angeschlossene Hilfsgeräte	Max. 10 Hilfsstasten, Entfernung: 50 m
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für starr Kabel 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für robust verdreht Kabel
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Montagehalterung	Wand Installationsbox
Montage des Produkts	Bündig
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	7,8 cm
VPE 1 Länge	7,8 cm
VPE 1 Gewicht	90,6 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,171 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	280
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	34,911 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------