



### Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Wiser Nabe
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Wiser
Typnummer	W50110
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Schalter

### Zusatzmerkmale

Art des Produkts	Modul
Typ der Technologie	Elektronisch
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstrom	10 AX
Standby-Verbrauch	Max. 0,3 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Dunkelgrau
Art der Oberfläche	Matt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl von Ausgängen	1
Kontrolltyp	Fernsteuerung über Hilfstaster Fernsteuerung Wiser App
Software-Name	Wiser App: Timer-Modus aktivieren Wiser App: Verwaltung des Impulsgenerators Wiser App: Geräte-Firmware aktualisieren
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee: <15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen	Wiser Home Touch Wiser App Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
Angeschlossene Hilfsgeräte	Max. 10 Hilfstasten, Entfernung: 50 m
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für starr Kabel 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für robust verdreht Kabel
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Installationsbox Wand
Montage des Produkts	Bündig
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	90 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,564 kg
VPE 3 Höhe	75 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------