



### Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Kompatible Produktfamilie	Wiser Nabe
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Sensor
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Sensortyp	Feuchtigkeitssensor Temperatur
Versorgung	Batterie 3 V / CR2450

### Zusatzmerkmale

Art des Produkts	Vollständiges Produkt
Montage des Produkts	Oberfläche
Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
Lokale Signalisierung	1 orange LED blinkend , Funktion: Batterie muss ausgetauscht werden
Messbereich	10 - 95 % RH
Messung der Temperatur	-10...50 °C
Intervall beim Messsignal	30 min 10 min 5 min 1 min
Befestigungsart	Durch Schrauben und Dübel Klebeband
Kommunikationsport-Protokoll	Zigbee bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
Tiefe	17,2 mm
Höhe	45 mm
Breite	45 mm
Normen	EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13
Produktzertifizierungen	CE Zigbee 3.0

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Relative Feuchtigkeit	10...95 %
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	8,8 cm
VPE 1 Gewicht	71,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	35

VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,916 kg
VPE 3 Höhe	75 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------