


B-TL70DXN2-8

LED-Anzeige – Modulare Signalsäule

Basismodul mit integriertem Funkempfänger




Technische Daten

Typ	B-TL70DXN2-8
Ident-No.	3094216
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Dimmbar	Nein
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	12...30 VDC
Max. Stromaufnahme pro Farbe	420 mA
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 180 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr, TL70
Abmessungen	Ø 70 x 47.5 x 47.5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, 2 m, PVC
Aderzahl	8
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Schutzart	IP65
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed

Merkmale

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Kabel, PVC, 2 m, 8-adrig
- Abschlusselement im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Integriertes Funkmodul
- DX80 kompatibler Knoten
- Konfiguration über DIP-Schalter


Anschlussbild



Funktionsprinzip


Diese modulare Multifunktionsanzeige bietet eine große Variantenvielfalt, sowie eine einfache Montage im robusten Design. Jede Signalsäule lässt sich aus bis zu fünf Farb-Elementen und wahlweise einem Signaltongeber zusammen bauen. Alle Segmente sind über DIP-Schalter konfigurierbar.

Es gibt die 5 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R), Gelb(Y) und Weiß(W), die in beliebiger Kombination verwendet werden können. Die Position der Segmente lässt sich nachträglich ändern, ebenso sind die Leuchten erweiterbar. Über das Basismodul wird der jeweilige Anschluss gewählt. Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration.




Funktionszubehör


Maßbild	Typ	Ident-No.	
	SG-TL70-G	3092211	TL70 Farbsegment, Farbe: Grün




Maßbild	Typ	Ident-No.
	SG-TL70-Y	3092212 TL70 Farbsegment, Farbe: Gelb




SG-TL70-R 3092213 TL70 Farbsegment, Farbe: Rot



SG-TL70-B 3092214 TL70 Farbsegment, Farbe: Blau



Maßbild	Typ	Ident-No.
	SG-TL70-W	3092215 TL70 Farbsegment, Farbe: Weiß



SG-TL70-A 3092221 TL70 Audiosegment, schwarz

