

Heißklebepistole

GlueMatic 3011

Faltschachtel
EAN 4007841 084509
Art.-Nr. 084509



Serie 3

Ø 11 mm


Klebesticks

16 g/min

Fördermenge



200°C



austauschbare Düse

Funktionsbeschreibung

Bewährte STEINEL-Technik! Unsere beliebte Heißklebepistole GM 3011 eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen.

Technische Daten

Leistung	45 W	Temperaturgenauigkeit +/-	10 °C
Temperatur	200 °C	Spannungsbereich (min)	100 V
Aufheizzeit	7 min	Verwendbar für	Folie, Glas, Gummi, Holz, Keramik, Metall, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, Plexiglas®, PVC
Förderleistung	16 gr/min	Aufschmelztemperatur	200 °C
Max. Stickdurchmesser	11 mm	Kabellänge	2 m
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein	Abmessungen (L x B x H)	256 x 53 x 180 mm
Softgrip	Ja	Variante	Faltschachtel
Ruhemodus	Nein	VPE1, Nettogewicht	0,395 kg
Düse wechselbar	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Hubverstellung	Nein	VPE1, EAN	4007841084509
Temperatur, einstellbar	Nein	Lieferumfang	inkl. 3 Klebesticks

Zubehör

EAN 4007841 006754

Klebesticks Ø 11 mm Cristal

EAN 4007841 044930

Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power

Heißklebepistole

GlueMatic 3011

Faltschachtel
EAN 4007841 084509
Art.-Nr. 084509



Zubehör

EAN 4007841 006815

Color-Sticks Ø 11 mm

EAN 4007841 064891

Glitzer Klebesticks Ø 11 mm