

Akku-Heißklebepistole

MobileGlue 3011

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 069001
Art.-Nr. 069001



Serie 3



Power-For-All
Alliance (Bosch)

ø 11 mm

Klebesticks

20 g/min

Fördermenge



2 Stufen 130°C /
200°C



austauschbare Düse



Quick Start 2min



Eco-Mode
(automatisches
Abschalten)



no memory effect

Funktionsbeschreibung

Kabellos und kraftvoll Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 3011 mit 18V Bosch PFA-Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C. Das ist Kleben für Profis – mobil, flexibel und leistungsstark.

Technische Daten

Temperatur	130 – 200 °C
Aufheizzeit	2 min
Förderleistung	20 gr/min
Max. Stickdurchmesser	11 mm
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Softgrip	Ja
Ruhemodus	Nein
Düse wechselbar	Ja
Hubverstellung	Nein
Temperatur, einstellbar	Ja
Temperaturgenauigkeit +/-	5 °C
Heizelement	PTC Heizung
Spannungsbereich (min)	18 V

Akku-Laufzeit	bis zu 90 Minuten
Akku-Spannung	18 V
Akku-Typ	Li-ion
Wiederanlaufschutz	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Verwendbar für	Gummi, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe / Kartonagen, Planen, PP
Aufschmelztemperatur	130 – 200 °C
Abmessungen (L x B x H)	256 x 55 x 178 mm
Variante	ohne Akku und Ladegerät
VPE1, Nettogewicht	0,35 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841069001
Lieferumfang	inkl. 3 Klebesticks

Zubehör

EAN 4007841 006754

Klebesticks ø 11 mm Cristal

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

04.2023

Seite 1 von 2

Akku-Heißklebepistole

MobileGlue 3011

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 069001
Art.-Nr. 069001



Zubehör

EAN 4007841 006761	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power
EAN 4007841 050092	Klebesticks Ø 11 mm Universal
EAN 4007841 052416	Klebesticks Ø 11 mm Acrylate
EAN 4007841 052430	Klebesticks Ø 11 mm Fast
EAN 4007841 052423	Klebesticks Ø 11 mm Flex
EAN 4007841 052409	Klebesticks Ø 11 mm Low Melt
EAN 4007841 064891	Glitzer Klebesticks Ø 11 mm
EAN 4007841 006815	Color-Sticks Ø 11 mm
EAN 4007841 006778	Klebesticks Ø 11 mm Holz
EAN 4007841 006792	Klebesticks Ø 11 mm schwarz