

Maus, kabellos

00173033 Optische 6-Tasten-Funkmaus "MW-500 Recharge", Akku, ergonomisch, Bordeaux



Highlighttext:

- kompakte optische 6-Tasten-Funkmaus für besonders exakte und sanfte Mauszeigersteuerung dank hochpräziser BlueWave-Technologie
- Blue Wave Sensor ermöglicht die Benutzung auf beinahe allen Oberflächen
- die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshänder-Hand für komfortable Arbeitsbedingungen
- Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren
- flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Maus
- dpi-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit
- verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden
- separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte
- eingebauter wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, wenn der Akku leer ist, einfach mit dem Ladekabel aufladen (Laufzeit ca. 75 Tage bei alltäglicher Benutzung)
- der ultrakleine USB-Empfänger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC
- zuverlässige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen)
- Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme
- umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 800, 1200 und 1600 dpi
- polymerbeschichtete Gleitfüße sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten
- gummiertes Scrollrad inklusive

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, MAC OS 10.10 oder höher

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Rot
- Farbton: Bordeaux-Rot
- Produktbereich: PC & Notebook
- Serie: MW-500
- Anschluss: USB-Typ-A-Stecker
- Verbindung: 2.4 GHz RF
- DPI: 1200/1600/800
- Kompatible Betriebssysteme: MAC OS 10.10 oder höher/Windows 11/10/8/7
- Reichweite: 10 m
- Spezielle Features: Batteriestand LED/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Gummierte Oberfläche/Verschiedene dpi-Stufen
- Art: Office
- Ausführung: Ergonomisch/Rechtshänder
- Maus Tastenanzahl: 6 Tasten
- Max. DPI: 1600
- Sensorik: Optisch (BlueWave)
- Tasten: Flüsterleise
- Zusatzfunktionen: Gummierte Oberfläche
- Breite x Tiefe x Höhe: 8,5 x 12 x 4,2 cm
- Anzahl Batterien: 1
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Ladeart: USB-C-Buchse

Lieferumfang:

Maus, kabellos**00173033 Optische 6-Tasten-Funkmaus "MW-500 Recharge", Akku, ergonomisch, Bordeaux**

- 1 Optische 6-Tasten-Funkmaus "MW-500 Recharge"
- 1 USB-Empfänger
- 1 USB-Ladekabel, USB-A - USB-C
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 500809	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00173033	6	1	1