

# 32" HD TV / 40" FHD TV

## SRT 32HF2003 / SRT40FF2003



**DVB-T2/C/S2**

**HEVC  
H.265**



HD Ready



Full HD



Image Quality Ratio



Image Quality Ratio



TV Guide



USB playback



User-friendly



Parental control



Favourite list

## Überzeugende Bildqualität und einfache Handhabung!

Die F200 TV-Serie von STRONG bietet erstaunliche Bilder in hoher Auflösung und ein klares Klangerlebnis. Genießen Sie Ihre Urlaubsfotos oder Videoaufnahmen und teilen Sie diese über den integrierten USB-Anschluss auf Ihrem TV mit Ihren Lieben. Kabelanschluss (DVB-C), Satellitenanschluss (DVB-S2) oder terrestrisches Fernsehen (DVB-T2)? Der Fernseher passt sich dank seines serienmäßig integrierten Triple-Tuners optimal an jede vorhandene Empfangssituation an und liefert je nach Empfangsart das bestmögliche TV-Bild. Natürlich können Sie, wie bei allen STRONG-Fernsehern, Free-To-Air-TV genießen oder einfach den zusätzlichen CI-Slot für Pay-TV nutzen. Das moderne Design, die einfache Handhabung und viele weitere praktische Funktionen machen diesen Fernseher zum idealen Partner für Ihr gemütliches Zuhause!

- Eingebauter DVB-T2/C/S2 Tuner
- CI Einschub für Conditional Access und Pay TV
- USB Multimedia
- Außergewöhnlicher Kontrast und realistische Bilder
- Image Quality Ratio 100 (32")/300 (40")
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- Strahlende Farben und breites Farbspektrum
- Fließendes Bewegtbild
- Favoritenlisten
- Kindersicherung, Teletext

### 32" HD TV / 40" FHD TV

SRT 32HF2003 / SRT40FF2003



	SRT 32HF2003	SRT40FF2003
<b>BILD</b>		
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Auflösung	1366 x 768 (HD)	1920 x 1080 (FHD)
Betrachtungswinkel	170 (typ.)	170 (typ.)
Weißgehalt (cd/m <sup>2</sup> ) statisch	200 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>
Image Quality Ratio (IQR)	100	100
Reaktionszeit (in ms)	6.5	9.5
Kontrast	3000:1 typ.	5000:1 typ.
Sound Typ	AV Stereo	AV Stereo
Lautsprecher	2 x 5 W	2 x 8 W
Colour bit depth	8	8
<b>EMPFANG</b>		
DVB-T2/ HEVC H.265: Main 10	✓	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓	✓
CI	✓	✓
<b>BEDIENUNG</b>		
USB Multimedia	✓	✓
Eingebautes W-Lan	-	-
EPG**	✓	✓
Favoritenlisten	✓	✓
Teletext	✓	✓
Untertitel	✓	✓
Programmbearbeitung	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓
Hotelmodus	✓	✓
Sat: DiSEqC	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X and SatCR	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X and SatCR
<b>ANSCHLÜSSE</b>		
HDMI 1.4 (total)	2	3
HDMI (ARC)	1	1
USB (total)	1	2
USB 2.0	1	2
AV IN	1	1
Ethernet (RJ-45)	-	-
S/PDIF	Optisch	Optisch
ANT in (IEC terrestrisch/Kabel)	1	1
SAT IN (F Sat)	1	1
CI Einschub	1	1
Kopfhörer	-	1
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>		
Farbe	Schwarz	Schwarz
Bildschirmgröße (cm/inch)	80/32"	100/39.5
Rahmenbreite in mm	14.16/14.16/14.16/16.5	11.8/12.4/12.4/17.6
Größe (BxTxH) in mm	732.5 x 180.2 x 480.2	904.3 x 180.1 x 563
Größe (BxTxH) ohne Standfuß in mm	732.5 x 80.6 x 434.7	904.3 x 80.3 x 516
Gewicht in kg	3.7	5.4
Gewicht ohne Standfuß in kg	3.6	5.3
Verpackungsgröße (in mm)	793 x 114 x 487	990 x 125 x 575
Stromverbrauch Betrieb (max./typ.)	55W	74W
Stromverbrauch Standby	< 0.5W	< 0.5W
Eingangsspannung	AC 100-240V	AC 100-240V
Energieklasse	E	E
Fester Standfuß	✓	✓
VESA Wandhalterung in mm (nicht im Lieferumfang enthalten)	200 x 200	200 x 200
EAN	9120072375019	9120072375187

Verfügbare Sprachen: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, UA

\*DVB-C ist nur in bestimmten Ländern und für bestimmte Betreiber verfügbar. Für bestimmte Betreiber sind ein Abonnement und Conditional Access notwendig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

\*\*Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2023. Alle Rechte vorbehalten.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min, österr. Festnetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +259 32 634451	ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv +351 2 100 06 125
NL	support_nl@strong.tv	UA	support_ua@strong.tv +380 441 258 61 50
HR	+385 1 344 57 66	HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 28 10
SL	+386 1 828 08 58	DE	support_de@strong.tv 0190 901 49 91 (€ 0.16/Min, deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min, max. Mobilfunknetz)
		DK	support_dk@strong.tv
		PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		SK	support_sk@strong.tv 0850 15 03 50