

# 24" HD TV

## SRT 24HE4023



DVB-T2/C/S2

HEVC  
H.265



HD Ready



Image Quality Ratio



TV Guide



USB playback



Hotel mode



Favourite list



12 V compatible



12V cable supplied

## Ein toller kleiner Fernseher für jeden Platz!

Neben seinem kompakten Design überzeugt der SRT 24HE4023 mit Farbreichtum, hervorragendem Klang und zahlreichen komfortablen Features. Dank integriertem HD-Triple-Tuner (DVB-C / DVB-T2 / DVB-S2) passt sich der Fernseher jeder Empfangssituation perfekt an und liefert je nach Empfangsart das bestmögliche TV-Bild. Mit dem Autoadapter können Sie unterwegs Ihren Fernseher ganz einfach an die 12-V-Gleichstromsteckdose Ihres Wohnmobils, Wohnwagens und Bootes anschließen. Ein USB-Anschluss zum Abspielen von Dateien, eine Favoritenliste zum Speichern von Kanälen in Ihrer bevorzugten Reihenfolge und die Buchung von Timern direkt aus dem On-Screen-Programmführer (EPG) sind nur einige davon. Im eleganten Design vereint der Fernseher alles, was Fernsehen heute für Sie und Ihre Familie zum Erlebnis macht.

- 12 V kompatibel; ideal für den mobilen Einsatz in Wohnwagen, Booten oder Campern geeignet
- Eingebauter DVB-T2/C/S2 Tuner
- USB Wiedergabe
- Außergewöhnlicher Kontrast und realistische Bilder
- Image Quality Ratio 100
- CI slot for conditional access to Pay TV\*
- Strahlende Farben und breites Farbspektrum
- Favoritenliste für die Speicherung von Sendern in Ihrer bevorzugten Reihenfolge
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- Timer direkt via EPG setzen

# 24" HD TV

## SRT 24HE4023



SRT24HE4023	
<b>BILD &amp; TON</b>	
Frequenz	50 - 60 Hz
Auflösung	1366 x 768 (HD ready)
Betrachtungswinkel	178/178 (typ.)
Weißgehalt	180
Image Quality Ratio (IQR)	100
Reaktionszeit (typ) in ms	8
Kontrast	5000:1
Sound Typ	AV Stereo
Lautsprecher	2 x 2 W
Colour bit depth	6
<b>EMPFANG</b>	
DVB-T2/HEVC H.265	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓
DVB-S2*/MPEG-4	✓
CI	✓
<b>BEDIENUNG</b>	
USB Multimedia	✓
Eingebautes W-Lan	-
EPG**	✓
Favoritenlisten	✓
Teletext	✓
Kindersicherung	✓
Hotelmodus	✓
Sat: DiSEqC	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X en SatCR
Untertitel	✓
Programmbearbeitung	✓
<b>ANSCHLÜSSE</b>	
HDMI 1.4 (gesamt)	1
HDMI 1.4 (mit ARC)	
USB (gesamt)	1
USB 2.0	1
Mini AV in	1
Kopfhörer	✓
Ethernet (RJ-45)	-
S/PDIF	optisch
ANT in (IEC terrestrisch/Kabel)	✓
SAT in (F Sat)	✓
CI Einschub	✓
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	
Farbe	Schwarz
Bildschirmgröße (cm/inch)	60 / 24"
Rahmenbreite in mm	13.8/13.7/13.7/21
Dicke in mm (ohne Standfuß)	86.3
Größe (BxTxH) in mm	552.9 x 144.1 x 369.7
Größe (BxTxH) ohne Standfuß in mm	552.9 x 86.3 x 332.6
Gewicht in kg	2.5
Gewicht ohne Standfuß in kg	2.4
Verpackungsgröße (in mm)	605 x 120 x 432
Stromversorgung	180 – 240 V ~ 50/60 Hz
Stromverbrauch Betrieb (max./typ.)	50W
Stromverbrauch Standby	≤0.5W
Eingangsspannung	DC 12 V / 4 A
Energieklasse	F
Fester Standfuß	✓
VESA Wandhalterung in mm (nicht im Lieferumfang enthalten)	200 x 100
EAN	9120072375002

Verfügbare Sprachen: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, UA

\*DVB-C ist nur in bestimmten Ländern und für bestimmte Betreiber verfügbar. Für bestimmte Betreiber sind ein Abonnement und Conditional Access notwendig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

\*\*Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2023. Alle Rechte vorbehalten.

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0800 440 120 (E 0.12/Min, österr. Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0380 501 49 91 (E 0.14/Min, deutsches Festnetz) (E 0.42/Min, max. Mobilfunknetze)
FR	support_fr@strong.tv 844 44 44 90
NL	support_nl@strong.tv 801 702 017
HR	+385 1 344 57 66
SI	+386 1 828 08 58
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
UA	support_ua@strong.tv +380 440 238 61 50
HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10