

VIDAA SMART TV 24" (60cm)

SRT24HE4203



DVB-T2/C/S2

NETFLIX

YouTube

prime video

Disney+



Smart TV



Image Quality Ratio



USB playback



Inbuilt Wi-Fi



Hotel mode



F



8 bit

Großartige Unterhaltung in kompakter Größe

Mit seinem eleganten Design vereint der SRT24HE4203 VIDAA TV alles, was Fernsehen heute zu einem Erlebnis für Sie und Ihre Familie macht. Die integrierten Lautsprecher bieten Ihnen mit Dolby Audio das perfekte Klangerlebnis für Ihr Zuhause. Über den eingebauten USB-Anschluss können Sie Ihre Lieblingsmusik, Fotos und Videos auf dem TV-Bildschirm abspielen. Ein Highlight ist der Zugriff auf die VIDAA-Plattform mit Apps wie Netflix, YouTube, Primevideo und vielem mehr. Sie können sogar die Fernbedienung auf Ihr Smartphone herunterladen. Somit brauchen Sie die physische Fernbedienung nicht mehr! Weitere Apps können für noch mehr Unterhaltung einfach ausgewählt werden. Darüber hinaus verfügt dieser Fernseher über einen eingebauten DVB-T2/C/S2-Tuner und einen CI-Einschub. Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor!

- Eingebauter DVB-T2/C/S2 Tuner
- CI Einschub für Conditional Access und Pay TV
- Smart TV: Unterhaltung und Information
- Netflix App: TV Shows und Filme, einschließlich Netflix original Serien*
- Image Quality Ratio 200
- Drahtlose Verbindung mit eingebautem WLAN
- USB für Wiedergabe von Dateien
- Elektronisches TV-Programm (EPG)
- Medien teilen oder den Bildschirm vom Smartphone/Tablet auf den TV spiegeln

* Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Weitere Informationen unter www.netflix.com

VIDAA SMART TV 24" (60cm) SRT24HE4203



SRT24HE4203

BILD & TON	
Frequenz	50/60 Hz
Auflösung	1366 x 768 (HD)
Betrachtungswinkel	178/178 (typ.)
Weißgehalt	150cd/m ²
Image Quality Ratio (IQR)	200
Reaktionszeit (typ) in ms	9,5
Kontrast	3000:1
Bildverarbeitung	3D
HDR	-
Sound Typ	Stereo
Lautsprecher	2 x 8 W
Colour bit depth	8
EMPFANG	
DVB-T2/HEVC H.265	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓
CI	✓
BEDIENUNG	
USB Multimedia	✓
WLAN eingebaut	802.11 b/g/n
WLAN Display	✓
Smartphone/Tablet Remote Unterstützung	✓
EPG**	✓
Favoritenlisten	✓
Teletext	✓
Kanalarbeitung	✓
Kindersicherung	✓
Hotelmodus	✓
Sat: DiSEqC 1.0	✓
Sat: DiSEqC 1.2	✓
SatCR v1.0	✓
Untertitel	✓
Bluetooth	-
HbbTV	2.0
Fast Scan	-
INTERNET DIENSTE	
SmartTV Version	VIDAA U4.1
Apps	Netflix, YouTube, Amazon and more
Web browser	✓
Video-on-demand (VoD)	✓
Spiele	-
Mobile Kontrolle	✓
Screen mirroring	✓
ANSCHLÜSSE	
HDMI 1.4 (gesamt)	3
HDMI 1.4 (ARC)	1
USB (gesamt)	2
USB 2.0	2
AV in	✓
Kopfhörer	✓
Ethernet (RJ-45)	✓
S/PDIF	optisch
ANT in (IEC terrestrich/Kabel)	✓
SAT in (F Sat)	✓
CI Einschub	✓
ALLGEMEINE DATEN	
Farbe	Schwarz
Bildschirmgröße (cm/inch)	59.94 / 23.6
Rahmenbreite in mm	12.9/12.9/12.9/17.5
Dicke in mm (ohne Standfuß)	81
Größe (BxTxH) in mm	550.7 x 161 x 367.3
Größe (BxTxH) ohne Standfuß in mm	550.7x81x325
Gewicht in kg	2.5
Gewicht ohne Standfuß in kg	2.4
Verpackungsgröße (in mm)	610 x 130 x 400
Stromversorgung	100~240Volt AC
Stromverbrauch Betrieb (max./typ.)	28 W /40 W
Stromverbrauch Standby	≤0.5W
Energieklasse	F
Fester Standfuß	✓
VESA Wandhalterung in mm (nicht im Lieferumfang enthalten)	100 x 100
EAN	9120072374302

Verfügbare Sprachen: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, RU, UA

*DVB-C ist nur in bestimmten Ländern und für bestimmte Betreiber verfügbar. Für bestimmte Betreiber sind ein Abonnement und Conditional Access notwendig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

**Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby Audio und das Doppel-xD-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. YouTube™ ist eine Marke von Google Inc. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2023. Alle Rechte vorbehalten.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0800 400 150 (K 012/Min. 0ster, Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 503 49 91 (K 012/Min. 0ster, Festnetz)
BE	support_be@strong.tv +359 32 634651	DK	support_dk@strong.tv
CZ	support_cz@strong.tv 844 66 44 90	FR	support_fr@strong.tv
HR	support_hr@strong.tv +385 1 344 57 66	PL	support_pl@strong.tv 803 702 017
HU	+361 1 828 09 38	SK	support_sk@strong.tv 0800 15 05 50
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da ore 08h-24h care, 24 min. 2-5 cent. costo alla risposta Da ore 08h-24h care, 24 min. 15,0 cent. costo alla risposta
		ES	support_es@strong.tv +34 91 519 61 76
		PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 325
		UA	support_ua@strong.tv +380 661 228 65 50
		RU	support_ru@strong.tv +38 91 145 26 30