

# STRONG

## D555 Series

### androidtv



## 32" SMART TV (80cm) SRT32HD5553



## Grenzenlose Unterhaltung!

Lassen Sie sich von den vielfältigen Unterhaltungsangeboten des Smart-TV inspirieren! Ob Serienmarathon, Filmabend oder packende Sportereignisse - zahlreiche Apps und Mediatheken wie Prime Video, Netflix, YouTube und viele mehr garantieren beste Unterhaltung für jeden Geschmack. Aufregende und brillanten Farben sowie scharfe Details sind dabei garantiert. Mit High-Dynamic Range (HDR) werden die Details in besonders hellen oder sehr dunklen Inhalten hervorgehoben, so dass Sie ein breites Farbspektrum und eine enorme Detailfülle auf dem randlosen Fernseher genießen können. Darüber hinaus ist die Smart TV-Serie mit Wi-Fi\* und Triple-Tuner (DVB-T2/C/S2), USB-Anschluss für die Wiedergabe von Dateien, einem CI-Einschub für den bedingten Zugang zu Pay-TV und vielen weiteren Funktionen ausgestattet. Für mehr Komfort und einen schnellen Zugriff auf Smart-Apps und Streaming-Dienste können Sie die spezielle Fernbedienung verwenden. Vereinfachen Sie Ihre Navigation mit zwei benutzerfreundlichen Fernbedienungen!

- Eingebauter DVB-T2/C/S2 Tuner
- CI Einschub für Conditional Access und Pay TV
- Smart TV: Unterhaltung und Information
- Netflix App: TV Shows und Filme, einschließlich Netflix original Serien\*
- Image Quality Ratio 200
- Drahtlose Verbindung mit eingebautem WLAN
- USB für Wiedergabe von Dateien
- Elektronisches TV-Programm (EPG)
- Außergewöhnlicher Kontrast und realistische Bilder mit HDR
- Medien teilen oder den Bildschirm vom Smartphone/Tablet auf den TV spiegeln
- Zwei benutzerfreundliche Fernbedienungen für eine einfachere Navigation

\* Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Weitere Informationen unter [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

### 32" SMART TV (80cm) SRT32HD5553



	SRT32HD5553
<b>BILD &amp; TON</b>	
Frequenz	50/60 Hz
Auflösung	1366 x 768
Betrachtungswinkel	178/178 (typ.)
Weißgehalt	200nit
Image Quality Ratio (IQR)	200
Reaktionszeit (typ) in ms	6.5 typ.
Kontrast	3000:1 typ.
Bildverarbeitung	✓
HDR	HDR 10
Sound Typ	AV Stereo
Lautsprecher	2 x 8 W
Colour bit depth	8 (10bit-kompatibel)
<b>EMPFANG</b>	
DVB-T2/HEVC H.265	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓
CI	✓
<b>BEDIENUNG</b>	
USB Multimedia	✓
WLAN eingebaut	802.11 b/g/n
WLAN Display	✓
Smartphone/Tablet Remote Unterstützung	✓
EPG**	✓
Favoritenlisten	✓
Teletext	✓
Kanalbearbeitung	✓
Kindersicherung	✓
Hotelmodus	-
Sat: DiSEqC 1.2	✓
Sat CR	✓
Untertitel	✓
Bluetooth	✓
HbbTV	2.0
Fast Scan	Version 71
<b>INTERNET DIENSTE</b>	
SmartTV Version	Android 11
Apps	Netflix, YouTube, Amazon and more
Web browser	-
Video-on-demand (VoD)	✓
Spiele	-
Mobile Kontrolle	✓
Screen mirroring	✓
<b>ANSCHLÜSSE</b>	
HDMI 1.4 (gesamt)	2
HDMI 1.4 (ARC)	1
USB (gesamt)	1
USB 2.0	1
AV in	1
Kopfhörer	✓
Ethernet (RJ-45)	✓
S/PDIF	optisch
ANT in (IEC terrestrisch/Kabel)	✓
SAT in (F Sat)	✓
CI Einschub	✓
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	
Farbe	Schwarz glänzend
Bildschirmgröße (cm/inch)	80/32
Rahmenbreite in mm	1.6/1.6/1.6/1.6/18
Dicke in mm (ohne Standfuß)	46.5
Größe (BxTxH) in mm	724.3 / 178.8 / 480.4
Größe (BxTxH) ohne Standfuß in mm	724.3 / 87.8 / 425
Gewicht in kg	3.7
Gewicht ohne Standfuß in kg	3.65
Verpackungsgröße (in mm)	805 x 140 x 515
Stromversorgung	100 – 240 V
Stromverbrauch Betrieb (max./typ.)	55 W (typ)
Stromverbrauch Standby	≤0.5W
Energieklasse	G
Fester Standfuß	✓
VESA Wandhalterung in mm (nicht im Lieferumfang enthalten)	200 x 200
EAN	9120072374319

Verfügbare Sprachen: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, RU, UA

\*DVB-C ist nur in bestimmten Ländern und für bestimmte Betreiber verfügbar. Für bestimmte Betreiber sind ein Abonnement und Conditional Access notwendig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

\*\*Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. YouTube™ ist eine Marke von Google Inc. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2023. Alle Rechte vorbehalten.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0800 400 150 (K 012/04, Oster, Feiertag)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da ore: lun-vea 24.8 ore, 24 min. 2-3 ore, resto alla ripara. Da ore: lun-vea 24.8 ore, 24 min. 2-3 ore, resto alla ripara.
DE	support_de@strong.tv 0800 503 49 91 (K 012/04, Oster, Feiertag) (K 012/04, Oster, Feiertag)	ES	support_es@strong.tv +34 91 519 61 76
FR	support_fr@strong.tv +359 32 634651	PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 325
CZ	support_cz@strong.tv 844 66 44 90	PL	support_pl@strong.tv 803 702 037
SK	support_sk@strong.tv +385 1 344 57 66	UA	support_ua@strong.tv +380 944 228 61 50
HR	+385 1 344 57 66	RO	support_ro@strong.tv +36 1 445 26 30
SL	+386 1 828 08 38	RS	support_rs@strong.tv 0800 55 05 50