

Reolink DUO2-4KPN

Intelligente 4K 8 MP PoE Überwachungskamera mit zwei Objektiven

EAN: 6975253988228

Die Reolink DUO2-4KPN, eine Weiterentwicklung der Duo PoE, kann zwei Ansichten zu einem nahtlosen 180°-Panorama zusammenfügen, ohne dass sich Teile überschneiden, und so eine echte Kombination aus zwei Kameras realisieren. Sie bietet nicht nur einen größeren Blickwinkel, sondern auch eine längere Brennweite als herkömmliche Weitwinkelkameras.



Selbst wenn der Betrachtungswinkel vergrößert wird, kann die vollständige Umgebung scharf in Ultra HD 4K aufgenommen werden. Jedes noch so kleine Detail kann mit Präzision erfasst werden.

Die intelligente Erkennung der Reolink DUO2-4KPN wurde ebenfalls optimiert. Sie kann sowohl sich bewegende Personen und Fahrzeuge als auch Haustiere* erkennen.

Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher machen es einfach, auf unerwünschte Handlungen von Haustieren zu reagieren oder mit Besuchern zu kommunizieren.

*** Hinweis:** Derzeit können nur Hunde und Katzen erkannt werden (Beta-Version).

Mit Scheinwerfern und Infrarot-LEDs kann wahlweise eine Farb- oder Schwarz-Weiß-Nachtsicht gewählt werden. Die beiden können die Nacht in einer deutlichen und reibungslosen Weise erfassen.

Die Reolink DUO2-4KPN unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stopp-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte bis zu 256 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten), einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Für die Datenübertragung und Stromversorgung der PoE Überwachungskamera wird nur ein einziges Ethernet-Kabel* verwendet, was die Verkabelung und Installation erheblich vereinfacht.

*** Hinweis:** Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt.

Dank der Kombination aus Zeitraffer* und Ultraweitwinkel kann die Reolink DUO2-4KPN lange Ereignisse wie den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang im Panorama aufnehmen und auf Minuten komprimieren und so traumhafte Videos im Zeitraffer aufnehmen.

*** Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.

Falls die Videos über einen längeren Zeitraum gespeichert oder mehrere Kameras zentral verwaltet werden sollen, sind kompatible Reolink NVR oder Überwachungssysteme zu empfehlen.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink DUO2-4KPN Kamera wasser- und staubdicht. Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Reolink App/Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Notfall informiert werden, wichtige Momente speichern usw.

Diese Kamera kann über Google Assistant per Sprachsteuerung bedient werden*. Die Live-Übertragung der Kamera kann dann über Google Nest Hub oder einen Chromecast-fähigen Fernseher erfolgen.

***Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist. NUR die Weitwinkelansicht unterstützt Google Assistant.

Hauptmerkmale

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- PoE (Power over Ethernet)
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Farbige Nachtsicht bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client

Lieferumfang

- Reolink DUO2-4KPN Überwachungskamera
- Netzwerkkabel
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Schraubendreher
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage

Technische Daten

Modell	Reolink DUO2-4KPN	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Auflösung	Standard: 4608 x 1728 (8,0 Megapixel) bei 20 fps
	Objektiv	f=3,2 mm fixiert, F=2,0
	Kompression	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 180° Vertikal: 60°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR-Sperrfilter Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stück / 20 mil / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 8 Stück / 5 W/ 6500 K / 560 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48 V Aktive
	DC Strom	DC 12 V, 2 A, <12 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 /100 Mbps; RJ 45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software und Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps – 20 fps (Standard: 20 fps) Substream: 4 fps – 20 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps – 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps) Substream: 256 Kbps – 2048 Kbps (Standard: 1024 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung; Haustiererkennung (Beta-
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); 24/7 Aufzeichnung; Aufzeichnung nach Zeitplan
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
	Sprachsteuerung	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%
	Wetterfest	IP66
Abmessungen	Dimensionen	195 x 103 x 56 mm
	Gewicht	680 g