



minibox mit Taste und M12-Anschluss (4-polig) MBM124_GR_TLI

Beschreibung:

Tasterkappen und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen. Betriebstemperatur: -25 °C...+70 °C
Lagertemperatur: -25°C...+85 °C Tasterart: 1
Schließer Schutzart: IP65 Befestigung: mit rückseitigem Clip Anschluss: M12 4-polig (m)
Schließer, Pin 1-2 Lampe, Pin 3 (X1 +) - Pin 4 (X2 -)
Kontaktwerkstoff: AgNi 1 Mio.Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. (Tumgebung = 20°C)
Prellzeit: < 10ms Prüfspannung M12-Stecker: 2.0 kV Elektrische Daten Kontaktelement, nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200) Wechselstrom Gleichstrom Gebrauchskategorie: AC15 DC13
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 240V / 120V 250V / 125V / 60V / 24V
Bemessungsbetriebsstrom Ie: 1.5A / 3A 0.27A / 0.55A / 1A / 2A Schaltvermögen: 10Ie 1.1Ie
Therm. Dauerstrom: 4A (40°C) 2.5A Elektrische Daten Beleuchtung LED: max. 30 V AC/DC, typ. 14 mA (bei 24 V DC)

Rubrik:

Iso-Gehäuse bestückt

Baureihe:

minibox

Schutzart:

IP65

Beleuchtung:

ja

Beschriftbar:

ja

Farbe

Unterteil dunkelgrau/Oberteil hellgrau

Kontaktwerkstoff:

AgNi, vergoldet

Bestückt:

ja