



Model: **AK-SC-E04**



Produktcode	AK-SC-E04
Anzahl der Phasen	1 Phase
Ausgangsstromstärke	32 A
Versorgungsleitung	Type 2 (IEC 62196-2) Buchse
Plattierte Steckdose	Silbern
Produktfarbe	Blau
Produktabmessungen (L x B x H)	220 x 95 x 75 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	225 x 100 x 77 mm
Nettogewicht	419 g
Bruttogewicht	425 g
EAN-Code	5901720136893



Bezeichnung

Der Akyga® AK-SC-E04 Stecker ist der ideale Ersatz für den beschädigten **Typ 2** Stecker. Er zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tropfen. Darüber hinaus erlauben **versilberte Stecker** mit erhöhter Widerstandsfähigkeit die Belastung des Steckers mit einem Nennstrom von **32 A**. Dadurch kann er sowohl in **einphasigen Installationen** verwendet werden. Oder haben Sie vor, Ihren alten amerikanischen Elektriker durch einen neuen europäischen zu ersetzen? Sie haben eine Wallbox mit einem Typ-1-Stecker und benötigen einen Typ-2-Stecker (IEC62169-2)? Das ist kein Problem! Tauschen Sie einfach den Stecker gegen einen neuen aus!

Im Lieferumfang des Steckers ist ein **220-Ohm-Widerstand** enthalten, der für die ordnungsgemäße Aufladung des Fahrzeugs erforderlich ist. Die Installation sollte von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation des Steckers kann zu Sachschäden sowie zum Verlust von Gesundheit oder Leben führen (z.B. durch Stromschlag).