



Model: **AK-SC-E08**



Produktcode	AK-SC-E08
Versorgungsspannung	250 V
Anzahl der Phasen	1 Phase
Maximaler Strom	32 A
Maximale Kraft	8 kW
Flammenschutz	UL94V-0
IP-Bewertung	IP55
Steckdose #1	Typ 2 (IEC 62196-2) Stecker
Steckdose #2	Type 1 (J1772) Buchse
Plattierte Steckdose	Silbern
Herstellungsmaterial	TPE
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-30 / +50 °C
Verpackung	Kartonschachtel
Produktabmessungen (L x B x H)	59 x 61 x 163 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	72 x 72 x 180 mm
Nettogewicht	291 g
Bruttogewicht	334 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137821
Garantie	24 Monate



# Bezeichnung

**Der Akyga AK-SC-E08-Adapter** wird verwendet, um einen Typ-2-Stecker in einen Typ-1-Stecker umzuwandeln. Auf der einen Seite des Adapters befindet sich eine Standard-**Typ-2-Buchse**, die zu den meisten EV-Ladegeräten an öffentlichen Ladestationen in Europa passt. Auf der anderen Seite befindet sich ein **Typ-1-Stecker**, der zum Aufladen von E-Fahrzeugen mit der J1772-Steckdose verwendet werden kann, die bei älteren und aus Übersee importierten Fahrzeugen zu finden ist. Darüber hinaus ist der Adapter aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb garantieren.