



Model: **AK-SC-E09**



Produktcode	AK-SC-E09
Versorgungsspannung	250 V
Anzahl der Phasen	1 Phase
Maximaler Strom	32 A
Anschlusswiderstand	0.5 mΩ
Maximale Kraft	8 kW
Flammenschutz	UL94V-0
IP-Bewertung	IP55
Steckdose #1	Type 1 (J1772) Stecker
Steckdose #2	Type 2 (IEC 62196-2) Buchse
Plattierte Steckdose	Silbern
Herstellungsmaterial	TPE
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-30 / +55 °C
Verpackung	Kartonschachtel
Produktabmessungen (L x B x H)	55 x 60 x 165 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	72 x 72 x 180 mm
Nettogewicht	356 g
Bruttogewicht	390 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137838
Garantie	24 Monate



# Bezeichnung

**Der Akyga® AK-SC-E09 Adapter** ist ein praktischer Konverter, der den Wechsel von **Typ1 auf Typ2** Stecker ermöglicht. Damit können wir ein Elektroauto mit einer Typ2-Steckdose problemlos an ein älteres EVSE-Ladegerät mit einem Typ1-Stecker anschließen. Dies ist eine äußerst nützliche Lösung, insbesondere wenn wir die Aufrüstung unserer privaten Ladestation hinauszögern wollen. Gleichzeitig genießt man die Vorteile eines modernen Elektroautos.