



Model: **AK-SC-E10**



Produktcode	AK-SC-E10
Versorgungsspannung	250 V
Maximaler Strom	32 A
Anschlusswiderstand	0.5 mΩ
Maximale Kraft	8 kW
Flammenschutz	UL94V-0
IP-Bewertung	IP54 / IP55
Steckdose #1	Typ 2 (IEC 62196-2) Stecker
Steckdose #2	GB/T (20234.2-2015) Stecker
Plattierte Steckdose	Silbern
Herstellungsmaterial	TPE
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-30 / +55 °C
Verpackung	Kartonschachtel
Produktabmessungen (L x B x H)	71 x 71 x 176 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	75 x 75 x 190 mm
Nettogewicht	471 g
Bruttogewicht	512 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137845
Garantie	24 Monate



# Bezeichnung

**Der Akyga® AK-SC-E10** ist ein praktischer **Adapter zum Laden** von aus China importierten Elektrofahrzeugen. Auf der einen Seite befindet sich **die Typ-2-Steckdose**, die an den meisten EV-Ladestationen zu finden ist. Auf der anderen Seite befindet sich **der GB/T-Stecker**, der in chinesischen Elektroautos verwendet wird. Diese sind unter anderem bei BYD-Autos zu finden. Dank des Adapters können Sie Ihr chinesisches Elektroauto problemlos an einem Ladegerät mit einem Typ-2-Stecker aufladen. Außerdem besteht der Adapter aus sorgfältig ausgewählten Materialien, die Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Aufladen garantieren.