



Adapter

Model: **AK-ND-C01**



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Produktcode | AK-ND-C01 |
| Produkttyp | Adapter |
| Stromausgang | 18.5 - 20 V |
| Maximale Kraft | 100 W |
| Steckdose #1 | USB type C |
| Steckdose #2 | 5.5 x 2.5 mm |
| Pin Länge | 12 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 38 x 24 x 10 mm |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 97 x 70 x 11 mm |
| Nettogewicht | 5 g |
| Bruttogewicht | 7 g |
| EAN-Code | 5901720138149 |
| Garantie | 24 Monate |



Bezeichnung

Akyga® AK-ND-C01 ist ein äußerst funktioneller **Laptop-Adapter**. Er dient zum Aufladen von Laptops mit einem **5,5 x 2,5 mm-Stecker** über einen universellen Stromadapter mit einem USB-Typ-C-Stecker. Dank der Einhaltung des **Power-Delivery-Standards** ermöglicht der Adapter das Aufladen Ihres Laptops mit einer **Spannung zwischen 18,5 V und 20 V** und einer Leistung von **bis zu 100 W**. So können Sie die Möglichkeiten des USB-C-Ladegeräts optimal nutzen! Darüber hinaus passt der Adapter dank seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts perfekt in jedes Gepäck. Wenn Sie also ein ASUS-, Acer-, Toshiba- oder HP-Notebook mit einem 5,5x2,5-mm-Eingang besitzen, ist der USB-C-Adapter die perfekte Ergänzung für Ihre Ausrüstung.