



USB-Kabel

Model: **AK-USB-19**



| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Produktcode | AK-USB-19 |
| Produkttyp | USB-Kabel |
| Kabellänge | 3.0 m |
| Steckdose #1 | Männliche Schnittstelle USB Typ A |
| Steckdose #2 | Weibliche Schnittstelle USB Typ A |
| Übertragung von Daten | Ja |
| Plattierte Steckdose | Ja - vernickelt |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verpackung | UniBag |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 130 x 120 x 25 mm |
| Nettogewicht | 89 g |
| Bruttogewicht | 92 g |
| Übereinstimmung mit RoHS | Ja |
| Übereinstimmung mit REACH | Ja |
| EAN-Code | 5901720133366 |
| Garantie | 24 Monate |



Bezeichnung

Akyga® AK-USB-19 ist ein Kabel mit einer Länge von 3,0 m, das die Datenübertragung im USB 2.0-Standard und die Stromversorgung abhängig vom angeschlossenen Gerätetyp ermöglicht. Das Produkt ist mit einem USB A-Anschluss und Stecker ausgestattet und wird üblicherweise als USB-Verlängerungskabel verwendet.