



USB-Kabel

Model: **AK-USB-36**



Produktcode	AK-USB-36
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	100 W (20 V / 5 A)
Kabellänge	0.5 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	480 Mbps
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Blau
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	110 x 80 x 5 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	150 x 105 x 6 mm
Nettogewicht	20 g
Bruttogewicht	23 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137500
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **Akyga AK-USB-36 Kabel** ist ein USB-C Kabel, das **für das schnelle Aufladen** von Geräten entwickelt wurde. Die hochwertigen Materialien, aus denen es hergestellt ist, ermöglichen es, mit **100 Watt Leistung** zu laden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku Ihres Smartphones oder Laptops mit der maximalen Leistung geladen wird, die die meisten PD-Ladegeräte bieten. Daher ist es eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Ihre Geräte schnell und effizient aufladen wollen. Darüber hinaus bedeutet die verwendete **E-Mark-Technologie**, dass auch große Energiemengen sicher und kontrolliert übertragen werden. So können Sie fast jedes mobile Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss problemlos mit nur einem Kabel aufladen.

Ein weiterer Vorteil des AK-USB-36 **USB-C-Kabels** ist seine kurze Länge von nur **0,5 m**. In Kombination mit dem **robusten Nylongeflecht** ist es ideal für das Aufladen von Geräten unterwegs. Das kurze, **flexible Kabel** erleichtert die Nutzung der tragbaren Powerbank, während das starke Geflecht Abrieb verhindert und so die Lebensdauer des Kabels erhöht.

Das Kabel ist kompatibel mit Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP) und Apple (2,4 A) Ladegeräten.