



USB-Kabel

Model: **AK-USB-37**



Produktcode	AK-USB-37
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	100 W (20 V / 5 A)
Kabellänge	1.0 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	480 Mbps
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Blau
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	80 x 90 x 10 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	150 x 105 x 11 mm
Nettogewicht	35 g
Bruttogewicht	38 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137517
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das Akyga® AK-USB-37 USB-Kabel wurde für das schnelle Aufladen von Geräten mit einer maximalen Leistung von **100 Watt** entwickelt. Es ist auf beiden Seiten mit USB-Typ-C-Steckern ausgestattet. Dadurch ist es mit modernen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops kompatibel. Beide Stecker des **USB-C-Kabels** sind mit der **E-Mark-Technologie** ausgestattet. Sie ist dafür verantwortlich, dass die über das USB-C-Kabel übertragene Energie für das angeschlossene Gerät sicher ist. Daher ist es ideal für Ladegeräte mit Power Delivery-Technologie. Damit können Sie jedes Gerät ganz einfach mit einem einzigen Kabel aufladen. Das spart nicht nur Platz auf dem Schreibtisch, sondern vermeidet auch den Kabelsalat in der Reisetasche. Darüber hinaus zeichnet sich **das 1 m lange USB-C-Kabel** durch seine hohe Abriebfestigkeit aus. Dies verdankt es dem robusten **Nylongeflecht**, das die Lebensdauer des USB-C-Kabels direkt verlängert. Das Kabel ist kompatibel mit Ladegeräten, die mit Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), sowie Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP) oder Apple (2,4 A) ausgestattet sind.