



USB-Kabel

Model: **AK-USB-38**



Produktcode	AK-USB-38
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	100 W (20 V / 5 A)
Kabellänge	1.8 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	480 Mbps
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Blau
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	150 x 100 x 10 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	180 x 130 x 11 mm
Nettogewicht	58 g
Bruttogewicht	63 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137524
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das Akyga AK-USB-38 USB-C-Kabel wurde für das schnelle Laden von Geräten mit **100 Watt** Leistung entwickelt. Es handelt sich um ein hochwertiges **1,8 m langes Kabel**, das auf beiden Seiten mit **USB-Typ-C-Steckern** abgeschlossen ist. Diese Stecker sind mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Mobilgeräten kompatibel. So können Sie Ihr Smartphone, Ihre kabellosen Kopfhörer, Ihre Tastatur und Ihren Laptop mit einem einzigen Kabel aufladen. Damit löst das USB-C-Kabel die meisten Probleme mit Kabelsalat in Ihrer Schublade. Darüber hinaus sind die USB-Stecker mit einem speziellen **E-Mark-Chip** ausgestattet. Er ist für die Anpassung der Leistungsparameter an das aktuell angeschlossene Gerät zuständig. Er ist unerlässlich, um mit Power Delivery-Ladegeräten eine maximale Ladeleistung zu erzielen. Das Kabel ist kompatibel mit Ladegeräten, die mit Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), sowie Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP) oder Apple (2,4 A) ausgestattet sind.