



USB-Kabel

Model: **AK-USB-39**



Produktcode	AK-USB-39
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	60 W (20 V / 3 A)
Kabellänge	0.5 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	480 Mbps
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Weiß
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	110 x 80 x 5 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	150 x 105 x 6 mm
Nettogewicht	15 g
Bruttogewicht	18 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137531
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **Akyga® AK-USB-39 USB-C-Kabel** verfügt über **USB-Typ-C-Anschlüsse** auf beiden Seiten. Es wird zum Aufladen von elektronischen Geräten wie Tablets, Handys und Notebooks verwendet. Es ist ein **50 cm langes Kabel**, das sich ideal für unterwegs eignet, um Geräte über eine tragbare Powerbank aufzuladen. Dank der symmetrischen USB-C-Anschlüsse muss es nicht gedreht werden, was das Einstecken unserer elektronischen Geräte erheblich erleichtert. Das ist äußerst nützlich, vor allem, wenn wir wenig Platz haben und den Eingang unseres Geräts nicht genau sehen können.

Das **USB-Typ-C-Kabel** ist eine hochmoderne Lösung, mit der Sie Ihre Geräte nahtlos auf beiden Seiten aufladen können. Bei Bedarf können Sie Ihren Smartphone-Akku ganz einfach mit einem Tablet oder einem anderen Telefon aufladen. Das ist die ideale Lösung, wenn sich Ihr Gerät entlädt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Darüber hinaus können Sie mit dem Kabel Ihre Geräte schnell und sicher mit einer maximalen Leistung von **60 Watt** aufladen.