



USB-Kabel

Model: **AK-USB-40**



Produktcode	AK-USB-40
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	60 W (20 V / 3 A)
Kabellänge	1.0 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	480 Mbps
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Weiß
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	110 x 70 x 10 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	150 x 105 x 11 mm
Nettogewicht	26 g
Bruttogewicht	29 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137548
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **Akyga® AK-USB-40 USB-C-Kabel** ist ein praktisches Zubehör, das auf beiden Seiten mit **USB-Typ-C-Anschlüssen** ausgestattet ist. Dieses Kabel wird zum Aufladen kleiner elektronischer Geräte wie Handys, tragbare Lautsprecher oder Tablets verwendet. Dazu schließen Sie es an ein Ladegerät oder einen Computer an. Das **1 m lange Kabel** sorgt für eine bequeme Nutzung auch an schwer zugänglichen Stellen. Darüber hinaus ermöglicht es ein sicheres und äußerst effizientes Aufladen von elektronischen Geräten mit **60 W** und einem maximalen Strom von **3 A**. Damit ist es kompatibel mit Ladegeräten mit Power Delivery, Quick Charge und anderen Schnellladestandards.

Das Akyga® AK-USB-40-Kabel funktioniert mit Geräten, die über einen USB-C-Eingang verfügen, darunter das iPad Pro oder das MacBook Pro. Die **symmetrische Spitze**, die ein noch einfacheres Aufladen von Geräten ermöglicht. Dank des axialen Designs des USB-C-Steckers spielt es keine Rolle, in welcher Richtung Sie das Kabel in Ihr Ladegerät oder Mobiltelefon stecken. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie den Geräteeingang nicht sehen können. Das geringe Gewicht und die Größe des Zubehörs machen es ideal für Reisen, das Büro oder zu Hause. Hochwertige Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb sowie die Sicherheit Ihrer Geräte.