



USB-Kabel

Model: **AK-USB-41**



Produktcode	AK-USB-41
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	60 W (20 V / 3 A)
Kabellänge	1.8 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	480 Mbps
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Weiß
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	135 x 85 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	180 x 130 x 16 mm
Nettogewicht	43 g
Bruttogewicht	48 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137555
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-USB-41 ist ein hochwertiges **USB-C-Kabel** zum Laden von mobilen Geräten. Es ist auf beiden Seiten mit symmetrischen **USB-Typ-C-Steckern** abgeschlossen. Dadurch passt es zu den meisten modernen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets oder sogar Laptops. Darüber hinaus ist das Kabel für das Aufladen von Geräten mit einer maximalen Leistung von **60 W** ausgelegt. Daher kann es problemlos an leistungsstarke Ladegeräte mit Schnellladefunktion angeschlossen werden. Es ist sowohl mit den Standards Power Delivery (PD) und Quick Charge (QC) als auch mit Samsung AFC, Huawei FCP/SCP oder Apple 2.4 A kompatibel. Außerdem kann das Kabel nicht nur **zum Aufladen von Geräten**, sondern auch **zur Datenübertragung** zwischen ihnen verwendet werden.