



USB-Kabel

Model: **AK-USB-42**



Produktcode	AK-USB-42
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	18 W (9 V / 2 A, 5 V / 3 A)
Kabellänge	1.0 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	Ja
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Blau
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	100 x 55 x 10 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	105 x 155 x 11 mm
Nettogewicht	26 g
Bruttogewicht	29 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137562
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **magnetische USB-Kabel Akyga® AK-USB-42** ist ein sehr praktisches und nützliches Gadget. Es erleichtert den Anschluss von Smartphones oder anderen mobilen Geräten mit einem USB-Anschluss zum Aufladen. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn der USB-Anschluss oft mit Staub bedeckt ist. Dank dieser Lösung ist es viel unwahrscheinlicher, dass die USB-Buchse beschädigt wird. So hat unser Gerät die Chance, länger zu halten. Außerdem ist das Magnetkabel einfach zu verwenden. Man muss nur das entsprechende Ende des USB-Kabels in die Nähe des Magneten bringen, und schon haftet es von selbst. Mit seiner Hilfe können wir nicht nur unser Mobiltelefon aufladen, **sondern auch Daten** von oder auf einen Computer übertragen.

Im Lieferumfang des Magnetkabels ist ein **USB-Typ-C-Stecker** enthalten. Dieser ist austauschbar und Sie können ihn einfach durch einen Lightning- oder Micro-USB-Stecker ersetzen. So können Sie auch andere Geräte mit demselben Kabel aufladen und so die Anzahl der Kabel in Ihrer Schreibtischschublade oder Tasche reduzieren.