



USB-Kabel

Model: **AK-USB-44**



Produktcode	AK-USB-44
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	15 W (5 V / 3 A)
Kabellänge	1.0 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B 3.0
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C 3.1
Übertragung von Daten	5 Gb/s
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	Kupfer
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	110 x 90 x 11 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	180 x 130 x 13 mm
Nettogewicht	28.2 g
Bruttogewicht	33.6 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137715
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **Akyga® AK-USB-44** ist ein USB 3.0-Kabel für externe Laufwerke. An einem Ende hat es einen **Micro-USB-B-Stecker**, der bei älteren Modellen von externen Laufwerken zu finden ist. Auf der anderen Seite befindet sich ein **USB-C-Stecker**, der üblicherweise in mobilen Geräten verwendet wird. Dank dessen ermöglicht das Kabel den Anschluss einer SSD oder HDD an einen modernen Computer sowie an ein Smartphone oder Tablet. Es ist eine praktische Lösung, die eine **schnelle Datenübertragung von 5 Gbit/s** und eine **Aufladung mit bis zu 15 W** ermöglicht.