



USB-Kabel

Model: **AK-USB-45**



Produktcode	AK-USB-45
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	240 W (48 V / 5 A)
Kabellänge	1.0 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Version	USB4
E-Mark	Ja
Übertragung von Daten	40 Gb/s
Signalfrequenz	8K@60HZ, 4K@120Hz
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	Kupfer
Produktfarbe	Grau
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	120 x 100 x 20 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	175 x 130 x 21 mm
Nettogewicht	51 g
Bruttogewicht	54 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137968
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **Akyga® AK-USB-45 USB-C-Kabel** ist auf maximale Leistung und Datenübertragungsgeschwindigkeit ausgelegt. Es handelt sich um ein **USB4**-Standardkabel, das deutlich mehr Möglichkeiten bietet als bisherige USB-Lösungen. Einer seiner größten Vorteile ist die hohe **Datenübertragungsrate** von bis zu **40 Gbps**. Dadurch können auch sehr große Dateien mit Hilfe des Kabels in kurzer Zeit übertragen werden. Darüber hinaus unterstützt das AK-USB-45 Kabel Verarbeitungsfrequenzen von **4K@120Hz** und **8K@60Hz**, was das übertragene Bild extrem glatt und klar macht. Das AK-USB-45 USB-C-Kabel sorgt nicht nur für eine hohe Qualität des übertragenen Signals, sondern ermöglicht auch ein schnelles Aufladen jedes Geräts mit einem USB-C-Anschluss. Zu diesem Zweck ist es mit dem **E-Mark-Chip** ausgestattet, der für die Überwachung und Steuerung des Energie- und Datenflusses zuständig ist. Dank dieses Chips kann das Kabel bis zu **240 Watt** Leistung liefern, was es ermöglicht, selbst die anspruchsvollsten Geräte wie Gaming-Laptops zu laden. Darüber hinaus ist das Kabel sehr langlebig und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Sein **flexibles Geflecht** macht es ideal für den Einsatz unter widrigen Bedingungen.