



Audio-Videoleitung

Model: **AK-AV-10**



Produktcode	AK-AV-10
Produkttyp	Audio-Videoleitung
Serie	DisplayPort
Kabellänge	1.8 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle DisplayPort
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle DisplayPort
Plattierte Steckdose	Ja - vergolden
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	190 x 142 x 19 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	260 x 180 x 21 mm
Nettogewicht	101.3 g
Bruttogewicht	112.6 g
EAN-Code	5901720133427
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das Kabel Akyga® AK-AV-10 von hoher Qualität und mit der Länge **1.8 m**, bestimmt für mit **Display Port**-ausgestattete Geräte.

Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Video-Signals mit einer Auflösung bis zu **1920 x 1080p60** und 24-Bit Farbtiefe. Es fördert auch die neusten Gaming-Technologien, wie z.B. **NVIDIA G-Sync** und **AMS FreeSync**. Infolge dessen ermöglicht es das Spielen auf höchstem Niveau von Details. Das Bild in Spielen ist deutlich und flüssig.