



Netzteil

Model: AK-TB-10



Produktcode	AK-TB-10
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.5 A
Stromausgang	12 V
Ausgangsstromstärke	1 A
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	5.5 x 2.1 mm
Pin Länge	10 mm
Kabellänge	1.4 m
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	80 x 60 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	105 x 85 x 50 mm
Nettogewicht	74 g
Bruttogewicht	107 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720133984
Garantie	24 Monate





Over Voltage
Protection



Over Current
Protection



Over Power
Protection



Over Temperature
Protection



Short Circuit
Protection



Bezeichnung

AK-TB-10 ist ein **Netzteil für verschieden Typen von LED-Bändern** und von mit Strom versorgten Geräten mit Parametern **12V/1A**, mit Kraft **12W** und mit Stecker **5.5*2.1 mm**.