



Netzteil

Model: **AK-TB-18**



Produktcode	AK-TB-18
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.4 A
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	1 A
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	3.5 x 1.35 mm
Pin Länge	10 mm
Kabellänge	1.4 m
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	80 x 60 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	105 x 85 x 50 mm
Nettogewicht	68 g
Bruttogewicht	101 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720138033
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-TB-18** ist ein Netzteil, das für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung von elektronischen Geräten mit geringem Stromverbrauch entwickelt wurde. Mit einem **3,5 x 1,35 mm Anschluss** kann das Netzteil an Geräte wie **CCTV-Kameras, Router** oder **Alarmsysteme angeschlossen werden**.

Das **AK-TB-18 AC-Netzteil** liefert **5 V / 1 A** und ist damit eine ideale Stromquelle für Geräte, die eine konstante Spannung benötigen. Darüber hinaus kann das Netzteil als **Tablet-Ladegerät** verwendet werden, was es zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät macht.

Das **AC/DC-Steckernetzteil AK-TB-18** zeichnet sich durch ein leichtes und robustes Design und ein langes **1,4 Meter langes Kabel** aus, wodurch es leicht von Ort zu Ort transportiert und unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden kann.