



Produktbeschreibung: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen
 klassische Form
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage
 Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 260 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,13 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06
 Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5
	max. Kabelanzahl	3	3	2	2	1	1

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Beschreibung
LHD 20X20_HC	2 m	weiß RAL 9003	98 m	Folie	ohne Schutzfolie
LHD 20X20_HD	2 m	weiß RAL 9003	48 m	Karton	mit Schutzfolie
LHD 20X20_P2	2 m	weiß RAL 9003	48 m	Karton	Selbstklebeband
LHD 20X20_I1	2 m	Rosabirke	24 m	Karton	-
LHD 20X20_I2	2 m	dunkle Eiche	24 m	Karton	-
LHD 20X20_SD	2 m	helles Holz	48 m	Karton	-
LHD 20X20_TD	2 m	dunkles Holz	48 m	Karton	-
LHD 20X20_FD	2 m	schwarz RAL 9005	48 m	Karton	mit Schutzfolie
8621_HB		weiß RAL 9003	10 / 3000 Stk.	Folie / Karton	
8621_I1		Rosabirke			
8621_I2		dunkle Eiche	1 / 50 / 500 Stk.	Beutel / Beutel / Karton	Endstück
8621_SD		helles Holz			
8621_FB		schwarz RAL 9005	10 / 240 Stk.	Folie / Karton	
8622_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1000 Stk.	Folie / Folie / Karton	
8622_I1		Rosabirke			
8622_I2		dunkle Eiche	1 / 50 / 400 Stk.	Beutel / Beutel / Karton	Verbindungsstück
8622_SD		helles Holz			
8622_FB		schwarz RAL 9005	10 / 200 Stk.	Folie / Karton	
8623_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1000 Stk.	Folie / Folie / Karton	
8623_I1		Rosabirke			
8623_I2		dunkle Eiche	1 / 50 / 200 Stk.	Beutel / Beutel / Karton	Flachwinkel
8623_SD		helles Holz			
8623_FB		schwarz RAL 9005	10 / 400 Stk.	Folie / Karton	
8624_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 480 Stk.	Folie / Folie / Karton	
8624_I1		Rosabirke			
8624_I2		dunkle Eiche	1 / 50 / 200 Stk.	Beutel / Beutel / Karton	Abzweigstück
8624_SD		helles Holz			
8624_FB		schwarz RAL 9005	10 / 100 / 480 Stk.	Folie / Folie / Karton	
8625_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 640 Stk.	Folie / Folie / Karton	
8625_I1		Rosabirke			
8625_I2		dunkle Eiche	1 / 50 / 250 Stk.	Beutel / Beutel / Karton	Inneneck
8625_SD		helles Holz			
8625_FB		schwarz RAL 9005	10 / 100 / 640 Stk.	Folie / Folie / Karton	
8626_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 800 Stk.	Folie / Folie / Karton	
8626_I1		Rosabirke			
8626_I2		dunkle Eiche	1 / 50 / 250 Stk.	Beutel / Beutel / Karton	Außeneck
8626_SD		helles Holz			
8626_FB		schwarz RAL 9005	10 / 100 / 800 Stk.	Folie / Folie / Karton	
8629_HB		weiß RAL 9003	10 / 1440 Stk.	Folie / Karton	
8629_I1		Rosabirke			Durchführungsstück
8629_I2		dunkle Eiche	1 / 300 Stk.	Beutel / Karton	(geeignet für den
8629_SD		helles Holz			Übergang zur
8629_FB		schwarz RAL 9005	1 / 40 Stk.	Folie / Karton	Kanaldose
					LK 80X28...)
8824/12_HB		weiß RAL 9003	10 / 400 Stk.	Folie / Karton	Abzweigungsübergang (geeignet für den
					Übergang zum
					Bodenkanal
					LP 80X25)

Das Zubehör I2 ist geeignet für die Kanäle I2 und TD.