



Art.-Nr. 60066

Solar Tier-Vertreiber

Probleme mit Tieren in Garten, Haus und Auto?

Der Gardigo Solar Tier-Vertreiber nutzt Ultraschall und hat einen einstellbaren Frequenz- und Sensorbereich, damit Sie Probleme mit Tieren ganz gezielt lösen können. Zusätzlich kann auch ein LED-Blitzlicht aktiviert werden, das vor allem nachtaktive Tiere abschrecken kann. Durch den eingebauten Infrarot-Bewegungsmelder wird das Gerät nur ausgelöst, wenn sich ein Lebewesen vor dem Sensor bewegt. Das spart Strom. Die mitgelieferten Akkus werden über das extra große Solar-Panel oder an einer USB-Buchse aufgeladen. Das Gerät kann einfach aufgestellt, aufgehängt oder mit dem Erdspieß in den Rasen, ins Beet oder einen Blumentopf gesteckt werden.

Gardigo Solar Tier-Vertreiber wurde in der Zeitschrift Heimwerker Praxis 4/2019 mit dem Urteil 1,4 bewertet = Preis/Leistung: sehr gut

Fazit: „Befestigung und Inbetriebnahme sind einfach und schnell erledigt. Etwas länger dauerte es, bis das Gerät die hiesigen Katzen davon überzeugt hatte, sich einen anderen Ort zum Spielen zu suchen. Das hat nach einiger Zeit auch geklappt und wir gehen davon aus, dass es bei anderen Tieren eine ähnliche Wirkung zeigt.“ (Dr. Martin Mertens).



Zusätzliches Informationsangebot

- **Produktmaße:** 9,1 x 38 x 6,5 cm (B x H x T)
- **Verpackungsmaße:** 11,5 x 15 x 7,5 cm (B x H x T)
- **Anleitungen in den Sprachen:** DE, GB, FR, ES, IT, NL
- **Produktbilder, Szenebilder**
- **Verpackungseinheit:** 10 Stk./Karton
- **EAN:** 4260277268459



Gardigo Solar Tiervertreiber Art.-Nr. 60066
Oberklasse

Heimwerker Praxis 4/2019
Preis/Leistung: sehr gut
1,4

www.gardigo.de/-60066-Test



Technische Daten

- **Reichweite:** bis zu 10 m
- **Schallpegel:** max. 85 dB
- **Frequenz:**
 1. 19,5 kHz – 23,5 kHz
bei Hunden, Katzen, Vögeln und Mardern
 2. 23,5 kHz – 27,5 kHz
bei Füchsen, Wildschweinen und Wild
 3. 27,5 kHz – 31,5 kHz
bei Mäusen u. a. kleinen Nagetieren
 4. Nur LED-Blitzlicht
 5. Alle Frequenzen und Blitzlicht
- **Solarpanel**
- **Bewegungsmelder:** 110°
- **LED:** Blitzlicht
- **Akkus:** 3 x 1,2 V AA 800 mAh (enthalten)
- **Für Wandmontage geeignet, inkl. Erdspieß**
- **Material:** ABS