

Produktinformation

08 22 185

Spitz-Kombizange

DIN ISO 5746



- Große Kraft-Kombizange mit spitzem Maul
- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 08 22 185 |
| EAN | 4003773088332 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Abmessungen | 185 x 50 x 11 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------------------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,8 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 13,0 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 25,0 mm ² |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten