

Produktinformation

00 21 50 E

Werkzeugrucksack Modular X18 Elektro



- Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeuggestapel und ergonomischer Rückenpolsterung
- So individuell wie du selbst: Optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK®-Adaptoren und MOLLE-Bändern
- Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet
- Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen
- Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch
- Innen ein und außen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptoren, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf
- Schnelle FIDLOCK®-Verbindungen sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst
- Mit insgesamt 21 Haltetaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen
- Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern
- 50 x 35 x 25 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht
- Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 15 kg
- 18 Liter Fassungsvermögen










Allgemein











Artikel-Nr.	00 21 50 E
EAN	4003773089063
Gewicht	6.600 g
Abmessungen	340 x 210 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	340 mm
Abmessung Höhe außen (innen)	210 mm
Abmessung Tiefe außen (innen)	530 mm

Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
00 21 50 LE	1 x KNIPEX Modular X18 leer
08 26 185	1 x Spitz-Kombizange ⚠ 1000V  
12 52 195	1 x KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm ²)
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm ²) ⚠ 1000V   
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
26 26 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) ⚠ 1000V    40° ⊖
70 06 160	1 x Seitenschneider

Lieferumfang	
	⚡ 1000V 
74 06 180	1 x Kraft-Seitenschneider ⚡ 1000V 
78 06 125	1 x Electronic Super Knips® VDE ⚡ 1000V 
90 22 10 BK	1 x KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen
97 53 14	1 x Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 16 mm ²)  
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm) ⚡ 1000V 
98 20 55 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm) ⚡ 1000V 
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1) ⚡ 1000V 
98 25 01 SLS	1 x Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1) ⚡ 1000V 
98 25 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2) ⚡ 1000V 
98 52 SB	1 x Kabelmesser ⚡ 1000V
01114	1 x Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607weiss, 2 mtr.
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
18115	1 x Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
2281	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten